

Garant**Konekierretappi synkronikaraille HSS-E-PM Muoto E, TiAlN, M: M6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132560 M6
GTIN	4045197585332
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Kestävä malli; DIN 1835-B:n mukainen varsi. Erityinen monikulmamuoto käytettäväksi koneissa, joissa on **synkronoitu karan liike**. Kierretappia ohjataan koneen synkronikaran avulla. **Optimaalinen kestoikä erityisen TiAlN-PVD-pinnoitteen ansiosta.** Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Soveltuu etenkin **bainiitiselle valuraudalle (ADI)**.

Huomautus:

Soveltuu käytettäväksi synkronikaraille, GARANT- kierteitysistukka pikavaihtopitimellä **nro 338100 – 338121 varustettuna pituuden hienotasauksella (MLA)** takaa prosessivarman työskentelyn.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: Tehdasnormi

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1 mm
Alkureiän Ø	5 mm
Kierteen Ø	6 mm
Lastu-urien määrä	4

Terien lkm Z	4
Standardi	Tehdasnormi
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Varren nelikulmio \square	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	15 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M6
Pinnoitus	TiAlN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	E
Varsi	DIN 1835 B
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 2,5xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Varren toleranssi	h6
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi synkroniseen työstöön
Värirenas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GJS, ADI > 800N/mm ²	soveltuu	20 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		

märkä vähintään	sopii rajoituksin
ilma	sopii rajoituksin