

Garant**Konekierretappi HSSE-PM, DLC, M: M5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132610 M5
GTIN	4045197648808
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:**

Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp²**.

Erittäin vankka malli, jossa **vuoleva etuleikkuu** ja **erityinen mitoitus kuparimateriaaleille**.

Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: DIN 371

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,2 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	2
Alkureiän Ø	4,2 mm
Terien lkm Z	2
Kierteen Ø	5 mm
Kierteennousu	0,8 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	70 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	15 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M5
Pinnoitus	DLC
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	CS
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi