

Garant**TKM-kalvinpää HPC H7 teräs Pohjareikä, TiAlN, Nimellis-Ø D: 19,201-Xmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	239725 19,201-X
GTIN	4062406606381
Tuoteluokka	23A

Kuvaus**Malli:**

Vaihtopäinen kalvinjärjestelmä **valmiiksi hiottu sovitteeseen IT7**. Sovellukseen mukautettu terägeometria.

Pyörintätarkkuus $\leq 5 \mu\text{m}$ (koskien päätä ja pidikettä) asennettuna.

Lyhyet terät, suoraaurainen.

Käyttö:

Pohjareikiä varten.

HPC-/HSC-kalvintaan.

Huomautus:

Käytettävissä oleva kokonaispituus = L_1 (kiinnike nro 239740 / 239745) + l (vaihtopää nro 239710–239720).

Sopiva kiristysavain nro 219987. Kärki momenttiavaimelle nro 219986.

Muita kokoja saatavissa tilauksesta. Toimitusaika: 4 viikkoa

Vähimmäistilausmäärä: 1 kpl

Asiakaskohtainen mittatilaustyö: Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	8
Pään pituus l	26 mm
Kiinnityskoko	12 mm
Terän pituus l_1	14 mm

konfiguroitavissa olevat toleranssit	J
konfiguroitavissa olevat toleranssit	ZA
konfiguroitavissa olevat toleranssit	ZB
konfiguroitavissa olevat toleranssit	E
konfiguroitavissa olevat toleranssit	S
konfiguroitavissa olevat toleranssit	F
konfiguroitavissa olevat toleranssit	C
konfiguroitavissa olevat toleranssit	Z
konfiguroitavissa olevat toleranssit	P
konfiguroitavissa olevat toleranssit	B
konfiguroitavissa olevat toleranssit	FG
konfiguroitavissa olevat toleranssit	CD
konfiguroitavissa olevat toleranssit	V
konfiguroitavissa olevat toleranssit	A
konfiguroitavissa olevat toleranssit	H
konfiguroitavissa olevat toleranssit	F
konfiguroitavissa olevat toleranssit	D
konfiguroitavissa olevat toleranssit	R
konfiguroitavissa olevat toleranssit	K
konfiguroitavissa olevat toleranssit	JS
konfiguroitavissa olevat toleranssit	F
konfiguroitavissa olevat toleranssit	M
konfiguroitavissa olevat toleranssit	N
konfiguroitavissa olevat toleranssit	ZC
konfiguroitavissa olevat toleranssit	S
konfiguroitavissa olevat toleranssit	EF
konfiguroitavissa olevat toleranssit	G
konfiguroitavissa olevat toleranssit	U
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet	6

konfiguroitavissa olevat ominaisuudet	7
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet	8
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet	9
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet	10
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet	11
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet	12
konfiguroitavissa olevat ominaisuudet	13
Ø-alue	19,201 - 20,2 mm
Sarja	TopCut
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Poraustoleranssi	H7
Käyttö poraustavalla	pohja- ja läpireiällä
Lastuamisstrategia	HPC
Sisäjäähdytys	kyllä
Semi-Standard	kyllä
Sopiva kiinnitys	GARANT TopCut
Tuotetyyppi	Leikkuupala kalvintaan

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
GG	soveltuu	80 m/min	K
GGG	soveltuu	60 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		

