

Garant**ER-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, SK 50 A = 70, ER-kiristysholkkikoolle: 20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300550 20
GTIN	4062406418281
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio. Kuulakärkilevy/RFID-siru.

GARANT –

- **Tasapainotusluokka G2,5 / 25 000 min⁻¹**
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasainen käynti!).**
- **Tarkkuuskiristysmutteri GARANT tarkkuustasapainotettu (G2,5 / 25 000 min⁻¹) ja pinnoitettu, minkä ansiosta suuri kiristysvoima ja alhainen kuluminen.**
- **Suurennettu läpireikä.**

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin kiristysholkkeihin – muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300, ER-kiristysholkit nro 308901 - 309449, ER-kiristysmutterit nro 309615 (tiivistysrenkaille), tiivistysrenkaat nro 309625 - 309645 (nrolle 309615).

Lastuamisstrategia: HSC

Kiinnitysalue: 1 - 13 mm

Ulkonema A-mitta: 70 mm

Ulko-Ø D: 34 mm

High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610: 20

Tekninen kuvaus

High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610	20
Kiinnitysalue	1 - 13 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Ulkonema A-mitta	70 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	1-13 mm
Sovitin	SK 50 A = 70
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka