

Garant**TKM-rouhintajyrin MTC / TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202977 5
GTIN	4045197431356
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Lastuamisvoiman huomattava vähennys 45° spiraalin ansiosta.

Käyttö:

Erityisesti **MTC (Multi Task Cutting)**-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Huomautus:

Suosittelemme > 55 HRC -materiaaleille lastuamissyvyyden pienentämistä arvoon $a_p = 0,25 \times D \dots 0,5 \times D$.

Tekninen kuvaus

Kavennuksen Ø D ₁	4,7 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Hammasluku Z	4
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	18 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 60 HRC	0,015 mm
Terän Ø D _c	5 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 60 HRC	0,01 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Terän pituus L _c	13 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi	DIN 6535 HB, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
Nousukulma	45 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	H
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	$0,15 \times D$ särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	$0,1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	MTC
Lastuamisstrategia	TPC
Värirengas	pun.
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	115 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	115 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	60 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	30 m/min	H
Teräs < 65 HRC	soveltuu	25 m/min	H
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin	20 m/min	H
märkä enintään	sopii rajoituksin		

märkä vähintään	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu
ilma	soveltuu