


**Garant****TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209320 16
GTIN	4045197479969
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**

Erikoismitoitus alumiiniin ja muovin työstämistä varten.

**Käyttö:**

Erittäin terävät leikkuut, **erityisesti muovin työstämiseen.**

**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	44 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	15,8 mm
Hammasluku $Z$	3
Terän $\varnothing D_c$	16 mm
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään PMMA:ssa	0,065 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen PMMA:ssa	0,09 mm
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Kokonaispituus $L$	92 mm
Terän pituus $L_c$	36 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Toleranssi, nimellis- $\varnothing$	e8
Nousukulma	20 astetta

Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	105 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	190 m/min	N
PE-HD	soveltuu	140 m/min	N
PA 66	soveltuu	160 m/min	N
PEEK	soveltuu	140 m/min	N
PF 31	soveltuu	120 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	150 m/min	N
CuZn	sopii rajoituksin	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB