


Garant
Rouhintajyrzin HSS-PM, TiAlN, Ø js12 DC: 7mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 192445 7 |
| GTIN | 4045197106063 |
| Tuoteluokka | 11W |

Kuvaus
Malli:
Takareunasta hiottu, pyöreäharjainen profiili.

Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Yleisjyrzin vaippajyrsintään tai upotusjyrsintään ja sen jälkeiseen sivusuuntaistyöseen.

Suuria lastuamistehovaatimuksia varten.

Etu:

 Monileikkuisia jyrsimiä **tehokkaampi lastunpoisto muita jyrsimiä suurempien lastu-urien ansiosta.**
Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------------------------------|
| HammaslukuZ | 3 |
| Terän Ø D _c | 7 mm |
| Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,3 mm |
| Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ² | 0,01 mm |
| varren Ø D _s | 10 mm |
| Kokonaispituus L | 66 mm |
| Terän pituus L _c | 16 mm |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Varsi | DIN 1835 B, h6 |
| Toleranssi, nimellis-Ø | js12 |
| Nousukulma | 25 astetta |

| | |
|----------------------|-------------|
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Lastuava aine | HSS PM |
| Standardi | DIN 844 B |
| Jyrsintäprofiili | NR |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 138 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 83 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 64 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 64 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 37 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | sopii rajoituksin | 32 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 23 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 18 m/min | M |
| GG(G) | sopii rajoituksin | 55 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 110 m/min | N |
| Uni | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |