

Garant**TKM-rouhintajyrin, sisjäähdytys, pinnoittamaton, Ø d11 DC: 6mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	205335 6
GTIN	4045197645388
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:**Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.****Pyöreä pyällyprofiili.****Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.****Sisjäähdytys.**

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,08 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	21 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,35 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,06 mm
HammaslukuZ	3
Kavennuksen Ø D_1	5,8 mm
Terän Ø D_c	6 mm
varren Ø D_s	6 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Terän pituus L_c	13 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	d11

Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Jyrsintäprofiili	WR
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	kyllä
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	270 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	80 m/min	N
CuZn	soveltuu	100 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
ilma	sopii rajoituksin		