

Garant**TKM-pallopääjyrsin MTC, TiAlN, Ø f8 DC: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207460 4
GTIN	4045197128768
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Sädejyrsin, parannettu leikkumuoto, ei profiilivirhettä. Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

Toleranssi: Sädemuoto = $\pm 0,005$ mm.

Käyttö:

Erityisesti **MTC (Multi Task Cutting)**-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA! Suositeltu seuraajatuote on nro 207492.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm ²	0,037 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,03 mm
Terän Ø D_c	4 mm
HammaslukuZ	4
varren Ø D_s	4 mm
Kokonaispituus L	75 mm
Terän pituus L_c	8 mm
Nousukulma	45 astetta
Säde R	2 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,03×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys	ei
Lastuamisstrategia	MTC
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	225 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	145 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	85 m/min	M
GG(G)	soveltuu	350 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		