

Garant**PKD-jyrsin sisäjähdytyksellä liukuva leikkuu, PKD, Ø h10 DC: 6mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 209620 6 |
| GTIN | 4045197478139 |
| Tuoteluokka | 11Y |

Kuvaus**Malli:**

Tehokas PKD-jyrsin täyttää **korkeimmat lastuamistehovaatimukset GFK-, CFK- ja grafiittityöstössä. Akselikulma negat. $\alpha = -2^\circ$.**

Työntöleikkuu.

Materiaali painautuu alustaa vasten. Soveltuu erinomaisesti ohuille materiaaleille.

Sisäjähdytys: kyllä

Toleranssi, nimellis-Ø: h10

HammaslukuZ: 2

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HA, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c : 15 mm

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus: 20 mm

Kavennuksen Ø D_1 : 5,4 mm

Kokonaispituus L: 60 mm

varren Ø D_s : 6 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------|
| Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus | 20 mm |
| Syöttö f_z uranjyrsintään GFK CFK:ssa | 0,03 mm |
| Kavennuksen Ø D_1 | 5,4 mm |
| Terän Ø D_c | 6 mm |
| Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 mm |
| HammaslukuZ | 2 |

| | |
|---|------------------------------------|
| Syöttö f_z uranjyrsintään grafiitissa | 0,1 mm |
| varren $\varnothing D_s$ | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 60 mm |
| Terän pituus L_c | 15 mm |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Toleranssi, nimellis- \varnothing | h10 |
| Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta |
| Pinnoitus | PKD |
| Lastuava aine | PKD |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys $1 \times D$ |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Värirengas | musta |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|----------|------------|-----------|
| Alu | soveltuu | 2400 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 2000 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 1500 m/min | N |
| PMMA akryyli | soveltuu | 1000 m/min | N |
| PE-HD | soveltuu | 900 m/min | N |
| PA 66 | soveltuu | 900 m/min | N |
| PEEK | soveltuu | 800 m/min | N |
| PVDF GF20 | soveltuu | 1200 m/min | N |
| POM GF25 | soveltuu | 1200 m/min | N |
| PA 66 GF30 | soveltuu | 1000 m/min | N |

| | | | |
|-----------------|----------|------------|---|
| PEEK GF30 | soveltuu | 1000 m/min | N |
| PTFE CF25 | soveltuu | 1000 m/min | N |
| PEEK CF30 | soveltuu | 800 m/min | N |
| Hybridi | soveltuu | | |
| MMC | soveltuu | 400 m/min | N |
| GFK | soveltuu | 500 m/min | N |
| CFK | soveltuu | 500 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |
| ilma | soveltuu | | |

Palvelut

Varrenhionta Tyypit HB

129100 HB