

## Garant

### Rouhintajyrin HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 8 mm



## Tilaustiedot

Tilausnumero	192645 8
GTIN	4045197107213
Tuoteluokka	11W

## Kuvaus

### Malli:

#### Takareunasta hiottu, pyöreäharjainen profiili.

Kokoon 20 asti upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Leveät hammasvälit ovat hiottavissa uudelleen profiilia muuttamatta.

**HSS-PM** – Suuria lastuamistehovaatimuksia varten.

Koot 6M - 25M – **MID-jyrin:** Koko noudattaa **tehdasstandardia**, joka sijoittuu **standardien DIN 844** lyhyt ja **DIN 844** pitkä välille.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: js12

HammaslukuZ: 4

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 1835 B, h6

HammaslukuZ: 4

Terän pituus  $L_c$ : 19 mm

Kokonaispituus L: 69 mm

varren Ø  $D_s$ : 10 mm

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,3 mm

Syöttö  $f_z$  uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,025 mm

## Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	4
Terän Ø $D_c$	8 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,3 mm

Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	69 mm
Terän pituus $L_c$	19 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis- $\varnothing$	js12
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS PM
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	NR
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin