

REGO-FIX▲**ER 32 -kiristysholkki secuRgrip-turvalukitus, Kiinnitys-Ø d: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309422 16
GTIN	2050002050051
Tuoteluokka	33B

Kuvaus**Malli:**

Kiristysholkeissa, joissa on secuRgrip®, on kierremäinen pinta kiinnitysreiässä. Kun kierreholkki asetetaan jyrsimen hiottuun HB-pintaan (Weldon), voidaan yhdistelmä jyrsin + kierreholkki ruuvata kiristysholkkiin, mikä estää työkalun ulosvedon.

Kokonaan karkaistu ja hiottu.

Pituus voidaan esiasettaa likimain kiristysholkin pohjassa olevalla ruuvilla.

Kuvaus:

Kalliiden työkappaleiden työstössä sinulla on nyt mahdollisuus tehdä se kunnolla. Työalun ulosvedon aiheuttamat pituusmuutokset voivat vahingoittaa työkappaletta vakavasti. ER-secuRgrip-kiristysholkit antavat maksimaalisen ulosvetosuojan jyrissä.

Etu:

- **Prosessivarma työskentely – työkalujen 100-prosenttinen ulosvetosuoja.**
- **Pitempi työkalun käyttöikä.**
- **Kiristysholkin tärinää vaimentava vaikutus.**
- **Täysi joustavuus ER-kiristysholkkijärjestelmillä.**
- **Käyttäjäturvallinen käsittely – kiristysholkki-istukan muuttaminen ei ole tarpeellista.**

Käyttö:

secuRgrip®-järjestelmällä tavallinen kiristysholkki-istukka muuttuu istukaksi, jossa on turvalukitus, joustavan ER-kiristysholkkijärjestelmän edut säilyvät.

Kiristysholkki kiinnitetään ensin kiristysmutteriin. Sen jälkeen jyrsin ruuvataan haluttuun pituuteen (mikäli ei ole jo tehty, asetan pituudensäätöruuvi kevyesti jyrsimeen).

Sopii:

Kaikissa kovametallijyrsimissä on vakio-Weldon-pinta.

Erikoistarvike:

Kierreholkki nro 309426.

Huomautus:

Kiristää vain nimellishalkaisijan. Huomioi oikea kiinnitys kiristysholkki-istukassa: käytettäessä esim. erittäin lyhyissä istukoissa voi olla tarpeen poistaa pituudensäätlevey kiristysholkin alapuolelta.

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys- \varnothing d	16 mm
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	$\leq 5 \mu\text{m}$
tyyppi	ulosvetovarmistus
Ulko- \varnothing D	33 mm
Kokonaispituus L	50,4 mm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki