

Garant**TKM-viistejyrsimet 120°, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208081 3
GTIN	4062406544928
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Toleranssi:** Kärkikulma $\pm 1^\circ$.**Käyttö:**

- Urajyrsintä
- upotus
- viisteitys
- Käytettävissä myös NC-paikoitusporana.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	2
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Nurkkaviisteen kulma	60 astetta
Terän pituus L_c	8 mm
Viistejyrsintä	60 astetta
Terän $\varnothing D_c$	3 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Kokonaispituus L	57 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	30 astetta
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Kärkiupottimen kärkikulma	120 astetta
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	105 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	M
GG(G)	soveltuu	55 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB

