

**BENNING****Yleismittari, Valmistajamerkintä: MM10-PV****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473300 MM10-PV
GTIN	4014651440890
Tuoteluokka	47A

**Kuvaus****Malli:**

Luja muovirunko ja suurikokoinen 3,1/2 tuuman, 4 tuuman tai 4,3/4 tuuman LCD-näyttö.

**Käyttö:**

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja. Täsmällisiin ja turvallisiin mittauksiin aurinkokennojärjestelmissä ja korkeita järjestelmäjäännitteitä käyttävissä sovelluksissa teollisuudessa, pienteollisuudessa ja huollossa. Dataloggeri, muisti, Bluetooth, sovellus, AutoV automaattiseen jännitteentunnistukseen, LoZ ja alipäästösuodatin (HFR).

**Standardi:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen. Lämpötila-anturi, kuminen suojakehys, krokotiilikiinnittimet, TA PV -mittausadapteri.

**Tekninen kuvaus**

Vaihtovirta AC	1 mA – 10 A
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V

Ylijänniteluokka	CAT IV 600 V
Mittaustapa	TRUE RMS
Vastus	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Bluetooth-liitântä
Voltianturi (kosketukseton)	kyllä
Tuotenro, paristot/akut	081555 LR6
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tallennustoiminto	HOLD, MAX / MIN
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Vaihtojännite AC	0,1 mV – 1500 V
Johtavuuden testaus	kyllä
Näyttöalueen yläraja	6000
Kapasitanssi	1 nF - 10 mF
Lämpötila	-40 - 400 °C
Tasavirta DC	1 mA – 10 A
Tasajännite DC	0,1 mV – 2000 V
Taajuus	0,01 Hz – 100 kHz
Kalibrointi	I3
Kalibrointi	I7
Dioditestaus	kyllä
Perustarkkuus	0,5 %
Valmistajamerkintä	MM10-PV
Kotelon materiaali	muovi
Tuotetyyppi	Yleismittari

## Palvelut

KalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3

027000 3

027010 3

DAkKS-kalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	
KalibrointiLämpötila-anturi, näyttölaitteella tai ilman Tyyppi A	027520 A
DAkKS-kalibrointiLämpötila-anturi, näyttölaitteella tai ilman Tyyppi A	027540 A

### Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------