


Garant
TKM-rouhintajyrin MTC, TiAlN, Ø d11 DC: 10mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	205711 10
GTIN	4045197541925
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Rakennemitat DIN 6527 mukaiset.

Optimoitu erikoisprofiili rouhintaan.

 Erittäin **suuri lastuamisteho**.

Puolirouhintaprofiili, lastu-ura 45°, erikoisseoksille.

Käyttö:

 Eryityisesti **MTC (Multi Task Cutting)**-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Huomautus:
 f_z arvolle $a_{p\max} = 0,5 \times D$.

Tekninen kuvaus

Kavennuksen Ø D ₁	9,5 mm
Syöttö f_z särmäykseen titaanissa > 850 N/mm ²	0,03 mm
Hammasluku Z	4
Terän Ø D _c	10 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään Titaanissa > 850 N/mm ²	0,025 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	32 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,5 mm
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	73 mm
Terän pituus L _c	20 mm

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	d11
Nousukulma	45 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
Jyrsintäprofiili	HR
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	MTC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	105 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

