


Garant**GARANT Master Ni-Based -torusjyrsin HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 4/0,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	206371 4/0,5
GTIN	4062406565237
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen aine **nikkelipohjaisten seosten** jyrsintään. Uudenlainen pinnoite.

Käyttö:

Suurella lämpökovuudella varustettujen nikkelipohjaisten seosten jyrsintään.

Tekninen kuvaus

Varsi	DIN 6535 HB, h6
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	16 mm
Kavennuksen Ø D ₁	3,8 mm
Nousukulma	35 astetta
Terän pituus L _c	11 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Terän Ø D _c	4 mm
Terän säde R ₁	0,5 mm
HammaslukuZ	4
Syöttö f _z särmäykseen Iconel®issa	0,018 mm
Sarja	Master Ni-based
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,1×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Varren toleranssi	h6
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Torusjyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Inconel	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------