

Garant**GARANT Master Ni-Based -torusjyrsin HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 20/1,0mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	206371 20/1,0
GTIN	4062406565367
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:**

Innovatiivinen aine **nikkelipohjaisten seosten** jyrsintään. Uudenlainen pinnoite.

Käyttö:

Suurella lämpökovuudella varustettujen nikkelipohjaisten seosten jyrsintään.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	20 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Nousukulma	35 astetta
Terän säde R ₁	1 mm
Terän pituus L _c	41 mm
Kokonaispituus L	104 mm
HammaslukuZ	5
Kavennuksen Ø D ₁	19,5 mm
varren Ø D _s	20 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	54 mm
Syöttö f _z särmäykseen Iconel®issa	0,08 mm
Sarja	Master Ni-based
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,1×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Varren toleranssi	h6
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Torusjyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Inconel	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------