

Garant**Rouhintajyrsin, TiAlN, Ø DC: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	192710 14
GTIN	4045197107749
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:****Takareunasta hiottu rouhintaprofiili.**

Kokoon 20 asti upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: k12

HammaslukuZ: 4

Nousukulma: 27 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 1835 B, h6

HammaslukuZ: 4

Terän pituus L_c : 53 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s : 12 mm

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,5 mm

Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm²: 0,03 mm

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	4
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,03 mm
Terän Ø D_c	14 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,5 mm
varren Ø D_s	12 mm
Kokonaispituus L	110 mm

Terän pituus L_c	53 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis- \emptyset	k12
Nousukulma	27 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B
Jyrsintäprofiili	NR
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	120 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	78 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	14 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	46 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	92 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

