

**Garant****GARANT Master Ni-Based -varsijyrsin, täyskovametalli HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203048 10
GTIN	4062406565732
Tuoteluokka	11Z

**Kuvaus****Malli:**

Erikoishionta, jossa **torusmainen lastuamissärmän pyöristys**.

Innovatiivinen aine **nikkelipohjaisten seosten** jyrsintään. Uudenlainen pinnoite.

**Käyttö:**

**Suurella lämpökovuudella varustettujen nikkelipohjaisten seosten** jyrsintään.

**Huomautus:**

**Seuraajatuote nrolle 203028.**

**Tekninen kuvaus**

Terän pituus $L_c$	22 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	30 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen Iconel®issa	0,07 mm
varren Ø $D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	72 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kavennuksen Ø $D_1$	9,7 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Kulmapyöristys $r_v$	0,2 mm

Nousukulma	30 astetta
HammaslukuZ	4
Terän Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Sarja	Master Ni-based
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a <sub>e</sub> jyrsinän aikana	0,08×D
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	TPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Inconel	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------