

Garant**GARANT Master Ni-Based -varsijyrsin, täyskovametalli HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203048 8
GTIN	4062406565725
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:**

Erikoishionta, jossa **torusmainen lastuamissärmän pyöristys**.

Innovatiivinen aine **nikkelipohjaisten seosten** jyrsintään. Uudenlainen pinnoite.

Käyttö:

Suurella lämpökovuudella varustettujen nikkelipohjaisten seosten jyrsintään.

Huomautus:

Seuraajatuote nrolle 203028.

Tekninen kuvaus

Kulmapyöristys r_v	0,2 mm
Syöttö f_z särmäkseen Iconel®issa	0,065 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Nousukulma	30 astetta
Kokonaispituus L	63 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	25 mm
Terän pituus L_c	21 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Terän Ø D_c	8 mm

HammaslukuZ	4
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	7,7 mm
Sarja	Master Ni-based
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,08×D
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	TPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Inconel	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------