

Garant**GARANT Master Ni-Based -varsijyrsin, täyskovametalli HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203048 16
GTIN	4062406565756
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:**

Erikoishionta, jossa **torusmainen lastuamissärmän pyöritys**.

Innovatiivinen aine **nikkelipohjaisten seosten** jyrsintään. Uudenlainen pinnoite.

Käyttö:

Suurella lämpökovuudella varustettujen nikkelipohjaisten seosten jyrsintään.

Huomautus:

Seuraajatuote nrolle 203028.

Tekninen kuvaus

Kulmapyöritys r_v	0,3 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Syöttö f_z särmäykseen Iconel®issa	0,08 mm
Terän pituus L_c	36 mm
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	15,5 mm
Nousukulma	30 astetta
Terän $\varnothing D_c$	16 mm
Toleranssi, nimellis- \varnothing	e8

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	42 mm
Kokonaispituus L	92 mm
HammaslukuZ	4
Sarja	Master Ni-based
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,08×D
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	TPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Inconel	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------