

Garant

GARANT Master Ni-Based -varsijyrsin, varsijyrsin HPC/TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	203161 8
GTIN	4062406565800
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus

Malli:

Eriytynen hionta **torusmainen lastuamissärmän säteellä.**

Innovatiivinen aine **nikkelipohjaisten seosten** jyrsintään. Uudenlainen pinnoite.

Käyttö:

Suurella lämpökovuudella varustettujen nikkelpohjaisten seosten jyrsintään.

Huomautus:

Seuraajatuote nrolle 203082.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z särmäykseen Iconel®issa	0,065 mm
varren Ø D_s	8 mm
Terän pituus L_c	21 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	25 mm
Terän Ø D_c	8 mm
Kokonaispituus L	63 mm
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HB
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Kavennuksen Ø D_1	7,7 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8

Nousukulma	38 astetta
Kulmapyöristys r_v	0,2 mm
HammaslukuZ	5
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Sarja	Master Ni-based
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,08×D
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HPC
Värirenkas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Inconel	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		