

Garant**GARANT Master Ni-Based -varsijyrsin, varsijyrsin HPC/TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203161 6
GTIN	4062406565794
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:**

Eriytynen hionta **torusmainen lastuamissärmän säteellä.**

Innovatiivinen aine **nikkelipohjaisten seosten** jyrsintään. Uudenlainen pinnoite.

Käyttö:

Suurella lämpökovuudella varustettujen nikkelpohjaisten seosten jyrsintään.

Huomautus:

Seuraajatuote nrolle 203082.

Tekninen kuvaus

Varsi	DIN 6535 HB, h6
Nousukulma	38 astetta
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HB
Terän pituus L _c	13 mm
Kokonaispituus L	57 mm
HammaslukuZ	5
Kulmapyöristys r _v	0,2 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Terän Ø D _c	6 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	19 mm

Syöttö f_z särmäykseen Inconel®issa	0,05 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	5,8 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Sarja	Master Ni-based
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,08×D
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Inconel	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		