

HOLEX**TKM-jyrsin ja lastuohjain TPC, TiSiN, Ø e8 DC: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203086 10
GTIN	4062406569396
Tuoteluokka	12X

Kuvaus**Malli:**

Erityisesti TPC-käyttöön tarkoitettuihin yleiskäyttöisiin suurtehojyrsimiin.

Vahvistettu sydänosa.

Optimoitu taivutusmurtolujuus ultrahienoraaseksilla.

Lastunkatkaisu-urat hallittuun lastunpoistoon.

Huomautus:

h_{max} : Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja.

$a_{e max} = 0,07 \times D$ TPC-työstöön.

Tekninen kuvaus

Terän pituus L_c	40 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Kavennuksen Ø D_1	9,8 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	40 astetta
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HB
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,16 mm
Terän Ø D_c	10 mm
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	50 mm

varren $\varnothing D_s$	10 mm
HammaslukuZ	4
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Lastun keskipaksuus h_{\max} TPC-jyrsinnälle teräksessä < 900 N/mm ²	0,074 mm
Pinnoitus	TiSiN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,07×D
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	TPC
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	350 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	320 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	280 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	210 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	135 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	145 m/min	M
Uni	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

