



Akkukäyttöinen iskuruuvain, Tyyppi: M18FIW2F12



Tilaustiedot

Tilausnumero	074010 M18FIW2F12
GTIN	4058546346355
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

Vankka ja **tehokas akkukäyttöinen FUEL™ -iskuruuvain**, jonka **harjaton POWERSTATE™ EC -moottori** on pitkäikäinen ja erittäin energiatehokas. Tukeva **metallinen vaihteistokotelo** ja ergonominen **kahva, jossa on pehmustettu pinta**. Akun lataustilan näyttö, työskentelyalueen LED-valaistus. Pyörimissuunta oikeaan/vasempaan, elektroninen kierrosluvun ohjaus. **REDLINK PLUS™ elektroniikka** – ainutlaatuista tehonhallintaa:

- **Järjestelmäviestintä moottori – akku.**
- **Ylikuormitus suojaus pidentää akun, moottorin ja voimansiirron käyttöikää.**

Nelitoimintoinen DRIVE CONTROL™ mahdollistaa nopean vaihdon eri kierrosluku- ja vääntömomenttiasetusten välillä. **18 V / 5,0 Ah akkukäyttöinen iskuruuvain**, pituus vain 124 mm.

- **Pienikokoinen.**
- **Taso 4 optimaalinen sekoitus tehoa ja tarkkuutta ruuvien irrotuksessa.**

Kuvaus mainosteksti:

Vankka ja **tehokas akkukäyttöinen FUEL™ -iskuruuvain**, jonka **harjaton POWERSTATE™ EC -moottori** on pitkäikäinen ja erittäin energiatehokas.

Huomautus:

Sopivat vaihtoakut ja tarvikkeet löytyvät alkaen numerosta 073808.

Tekninen kuvaus

Tyypillinen käyttö	Strong
Iskutiheys 3 porras	0 - 3400 min ⁻¹
Iskutiheys 1 Porras	0 - 1000 min ⁻¹
Paino	5,9 kg
suurin vääntömomentti 1 porras	102 Nm
Iskutiheys 2 porras	0 - 2400 min ⁻¹
ruuvin enimmäis-Ø (8,8–12,9)	M18
suurin vääntömomentti 3 porras	339 Nm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
suurin vääntömomentti 4. taso	34 Nm
akun jännite	18 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Valmistajamerkintä	M18 FIW2F12
Suurin vääntömomentti 2 Porras	203 Nm
Työkalunpitimen väänninprofiili	Ulkonelikulma
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Akkutyyppe	Litium-ioni
Akkukapasiteetti	5 Ah
Tuotetyyppe	Iskuruuvain

Tarvikkeet

Akun latauslaite Tyyppi M1218FC	073840 M1218FC
Li-ionijärjestelmä M18B5 Akkutyyppe MB18	073816 MB18
Akun latauslaite Tyyppi M1218C	073840 M1218C

