

Garant**Pyörivä sorvin suurtehokeskiökärki, kovametallikärki ja irrotusmutteri, Morsekartio (MK): 5****Tilastiedot**

Tilausnumero	321245 5
GTIN	4062406572488
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- **Keskiökärki, kovametallikärki käyttötapauksiin, joissa on suuri hankaava vaikutus keskiöintiin.**
- **Kärkikulma 60°.**
- **Sivulta litteä irrotusmutteri.**
- **Erittäin tarkka laakerointi korkeaan pyörintätarkkuuteen.**
- **Ei tarvitse huoltoa kestovoitelun ansiosta.**
- **Erikoistiivistys estää epäpuhtauksien ja jäähdytysnesteen pääsyn laakereihin.**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Ohuiden työkappaleiden työstöön korkeilla kierrosluvuilla ja suurissa kappalemäärissä, automaattinen täyttö sarjatuotannossa.

Premium-malli. Hyvä pyörimistarkkuus **highend-laakeroinnin** ansiosta. Erityisesti korkeisiin kierroslukuihin ja suuriin aksiaalsiin voimiin. Soveltuu myös hiontaprosesseihin.

Tekninen kuvaus

Suurin pyörintävirhe	0,003 mm
----------------------	----------

Kovametalliosan Ø H	18 mm
Enimmäiskierrosluku	8000 min ⁻¹
Hyötypituus B	136 mm
Kärjen pituus C	43 mm
Työkappaleen paino	1200 kg
Morsekartio	MK5
Rungon Ø D	72 mm
Aksiaalivoima	10,35 kN
Kärkikulma	60 astetta
Kovametallikärki	kyllä
Malli	pyörivä
Puristuskara	kyllä
Tuotetyyppi	Keskityskärki