

Garant**Pneumaattinen keskittävä kiinnitin, IOT, Tyyppi: 160****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360181 160
GTIN	4062406572983
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- Säädettävä keskitin + 5 mm per sivu.
- Kiinnitysvoima 22,5 kN, portaaton säätö. Aritmeettinen summa = 45 kN.
- Myös painehäviöissä keskittäväällä kiinnittimellä on pieni (n. 60 kg) esijännitys, joka takaa työkappaleen turvallisen paikoittamisen esim. vaihtopöydissä.

Etu:

- Mukana paineakku kaksitoimisilla sulkuventtiileillä.
- Kiinnitys- ja irrotuspaineen sekä akun tilan jatkuva valvonta WLAN-yhteyden kautta.
- Aukkoa ei tarvita.
- Kiinnittäminen ja kiinnityksen avaaminen paineilmaa syöttämällä robotin kautta.
- Saatavilla on liitinyksikkö 360191 paineilman vaaka- ja pystysuoraan siirtoon.

Käyttö:

Osien keskitettyyn kiinnittämiseen. Sopii **automatoituun käyttöön** 4-kanavisilla kiinnityskupeilla, mutta myös sivuilla olevilla liittimillä.

Erikoistarvike:

Liitinyksikkö nro 360191.

Leukavalikoima nro 360183 - 360187.

Tekninen kuvaus

L	160 mm
Paino	19 kg
Leukaväli A	104 mm
H ₁	175 mm
Paineilman enimmäisteho	9 bar
Sopii värikoodiin	PCV 160
Enimmäiskiinnitysvoima	22,5 kN
B	160 mm
Liikepituus	8,5 mm
Korkeus H	99,2 mm
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin