

Garant**Pyörivä keskiökärki vaihtopäälle, Tyyppi: 32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320617 32
GTIN	4062406573133
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

- **Jousitettu malli aksiaaliseen pituuden tasaukseen työstön aikana.**
- **Kokonaan karkaistu ja hiottu. Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.**
- **Erikoistiiviste estää lian ja jäähdytynesteen tunkeutumisen laakereihin.**

Lieriömäinen varsi sisäsorvauspitimiin, kiristysholkki-istukoihin tai hydraulikiristysistukoihin kiinnittämiseksi; toiseen revolveriin kiinnittämiseksi.

Painavien työkappaleiden työstämiseen.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Joustava käyttö vaihdettavien päiden ansiosta. Yleiskäyttöön CNC-koneiden revolvereissa ja vastakaroissa.

Erikoistarvike:

Vaihdettavat päät nro 320625. Vaihdettavat päät nro 320629.

Huomautus:

Hylsyjen vaihto avaintasoilla kiertämällä vastasuuntaan.

Tekninen kuvaus

Joustoliike	4 mm
-------------	------

Hyötypituus L ₁	95 mm
Työkappaleen paino	500 kg
Kokonaispituus L	155 mm
Rungon Ø D	66 mm
Ø d	32 mm
Pyörintävirhe	0,01 mm
varren Ø D ₁	18 mm
Sopii värikoodiin	K18
Enimmäiskierrosluku	5000 min ⁻¹
Sovitin	Varren -Ø 32 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki