

Garant**TKM-pallopääjyrsin HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207485 12
GTIN	4045197354471
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Erikoisgeometria titaanin ja titaaniseosten työstöön. 4 otsaterää keskiöön asti. Voidaan siksi käyttää **oikeana 4-teräjäyrimenä** kaikissa lastuamissyvyyksissä.

Tolerassi: Sädemuoto = $\pm 0,005$ mm.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA! Suositeltu seuraajatuote on nro 207487.

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	4
Syöttö f_z särmäykseen titaanissa > 850 N/mm ²	0,05 mm
Syöttö f_z kopiojäyrintään Titaanissa > 850 N/mm ²	0,057 mm
Terän Ø D_c	12 mm
varren Ø D_s	12 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Terän pituus L_c	16 mm
Korjauskerroin v_c	1,25
Nousukulma	45 astetta
Säde R	6 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirenkas	pinkki
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	S
Inconel	soveltuu	30 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------