

**Garant****TKM-pallopääjyrsin HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207477 20
GTIN	4045197455529
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**

**Erikoisprofiili ja pinnoite ruostumattomien ja haponkestävien terästen työstöön.** 4 otsaterää keskiöön asti. Voidaan käyttää **4-teräjäjyrsimenä** kaikissa lastuamissyvyyksissä. Toleranssi: Sädemuoto = **±0,005 mm**.

**Huomautus:**

**Uusi sukupolvi saatavana!** Seuraajatuote on nro 207473.

**Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	4
Terän Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Syöttö f <sub>z</sub> särmäykseen INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,075 mm
Syöttö f <sub>z</sub> kopiojyrsintään INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,084 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Kokonaispituus L	92 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	26 mm
Nousukulma	45 astetta
Säde R	10 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	230 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	95 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	85 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------