



Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa, Suurin kiristysmomentti: 420NNm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657320 420N
GTIN	4580135820620
Tuoteluokka	66F

Kuvaus

Malli:

Yksivartinen momenttiavain, jossa ei ole asteikkoa. Avaimen kalibroiminen momenttiavaimen tarkistuslaitteella. Pyälletty metallikahva.

Kiinteä suunnanvaihtoräikkä.**Toiminto:**

Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan avainta käytettäessä, avain laukeaa ja antaa "merkin" (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

Käyttö:

Kohteiden valvottuun kiristämiseen vääntömomentinmukaisesti sarjatyöskentelyssä.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:**Piirustuksen ja kaavan selite:**

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrintipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Huomautus:

Sopivat säätötyökalut nro 657325.

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	970 mm
------------------	--------

Mittaustarkkuus vääntömomentti	±3 %
Vääntömomenttialue	60 - 420 Nm
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Paino	3100 g
Suurin kiristysmomentti	420 Nm
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Sarja	QSP
Laukaisuarvon asetus	Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen)
Lukema valittavissa	Nm
Tiedot tallennettavissa	ei
Standardi	DIN EN ISO 6789
Vivun pituus, mukaan lukien lukien kalibrointipistomitta [L ₃]	900 mm
Mittaustapa	Vääntömomentti
Irrotussignaali	haptinen
Irrotussignaali	akustinen
Palaute	irrottava
Vääntönelikulma	3/4 tuuma
mittaustekniikka	mekaaninen
Liitântämuoto	Vääntönelikulma (räikkä)
Kiristysuunta	Kiristys myötäpäivään
Kalibrointi	O7
Kalibrointi	O6
Taittotoiminto	ei
Liukutoiminto	ei
Maksimiosoitin	ei
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

020020 1000

DAkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	
SäätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Tyyppi SET	020080 SET
Kalibrointi ja säätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020090 1000
DAkS-kalibrointi ja säätöVääntömomenttiavain ilman asteikkoa Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020190 1000

Tarvikkeet

Säätöavain Tyyppi 3	657325 3
Sähköinen vääntömomentin tarkistuslaite TruCheckProTest Suurin kiristysmomentti 400 Nm	654460 400