

Garant**TKM-kulmajyrsin, muoto D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208036 16
GTIN	4045197269881
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**Kulmatoleranssi $\pm 8'$.**Huomautus:**

Ohjausurien jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

Täyteen leikkuuseen f_z 50 %:lla.**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D_c	16 mm
HammaslukuZ	6
Kavennuksen Ø D_1	8 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
varren Ø D_s	10 mm
Kokonaispituus L	60 mm
Terän pituus L_c	4 mm
Muoto	D
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 1833

Toleranssi, nimellis-Ø	js16
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	105 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	60 m/min	P
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		