

Garant
TKM-kulmajyrsin, muoto C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 28 mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	208037 28
GTIN	4045197269997
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:

 Kulmatoleranssi $\pm 8'$.

Huomautus:

Ohjausurien jyrskintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

 Täyteen leikkuuseen f_z 50 %:lla.

Sisäjähdytys: ei

HammaslukuZ: 9

HammaslukuZ: 9

 Kavennuksen $\varnothing D_1$: 13 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

 varren $\varnothing D_s$: 16 mm

 Terän pituus L_c : 11 mm

 Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm

Tekninen kuvaus

Kavennuksen $\varnothing D_1$	13 mm
HammaslukuZ	9
Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Terän $\varnothing D_c$	28 mm
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Kokonaispituus L	80 mm

Terän pituus L _c	11 mm
Muoto	C
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 1833
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	60 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Varsijyrsin