

Garant
TKM-kulmajyrsin, muoto D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 25 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	208036 25
GTIN	4045197269911
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Kulmatoleranssi $\pm 8'$.

Huomautus:

Ohjausurien jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

Täyteen leikkuuseen f_z 50 %:lla.

Sisäjähdytys: ei

HammaslukuZ: 8

Kavennuksen $\varnothing D_1$: 11 mm

Kokonaispituus L: 67 mm

HammaslukuZ: 8

varren $\varnothing D_s$: 12 mm

Terän pituus L_c : 6,3 mm

Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	8
Terän $\varnothing D_c$	25 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	11 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kokonaispituus L	67 mm

Terän pituus L_c	6,3 mm
Muoto	D
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 1833
Toleranssi, nimellis- \emptyset	js16
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Varsijyrsin