

**Garant**
**TKM-kulmajyrsin, muoto C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 32 mm**


## Tilaustiedot

Tilausnumero	208037 32
GTIN	4045197270009
Tuoteluokka	11X

## Kuvaus

**Malli:**

 Kulmatoleranssi  $\pm 8'$ .

**Huomautus:**

Ohjausurien jyrskintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

 Täyteen leikkuuseen  $f_z$  50 %:lla.

Sisäjähdytys: ei

HammaslukuZ: 9

HammaslukuZ: 9

 Kavennuksen  $\varnothing D_1$ : 15 mm

Kokonaispituus L: 71 mm

 varren  $\varnothing D_s$ : 16 mm

 Terän pituus  $L_c$ : 12,5 mm

 Syöttö  $f_z$  teräksessä  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,045 mm

## Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	9
Terän $\varnothing D_c$	32 mm
Syöttö $f_z$ teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	15 mm
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Kokonaispituus L	71 mm

Terän pituus L <sub>c</sub>	12,5 mm
Muoto	C
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 1833
Toleranssi, nimellis-Ø	js16
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	60 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Varsijyrsin