

Garant**TKM-sädejrysin, TiAlN, Säde r: 0,4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208020 0,4
GTIN	4045197198327
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:****Suoraurainen, ei profiilivirhettä.**Toleranssi: $r = \pm 0,01$ mm.**Käyttö:****Muotoiltujen reunojen** pyöristämiseen ja purseenpoistoon.**Tekninen kuvaus**

isompi $\varnothing D_2$	6 mm
HammaslukuZ	4
Säde r	0,4 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 900 N/mm ²	0,018 mm
pienempi $\varnothing D_3$	5,2 mm
varren $\varnothing D_5$	6 mm
Kokonaispituus L	58 mm
Terän pituus L_c	0,4 mm
Pyöristsysjyrsintä	eteenpäin
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N

Sädemuototoleranssi	±0,01
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Neljänneskehäjärsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	800 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	600 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	400 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	190 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	95 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	75 m/min	M
GG(G)	soveltuu	120 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------

