

Garant**Kaiverrusjyrsin, täyskovametalli 60°, pinnoittamaton, Ø h6 DC: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208040 4
GTIN	4045197129062
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Käyttö:**

Muotojen kaivertamiseen.

Huomautus: f_z arvolle $a_e = 1,0 \times D$.**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D_c	4 mm
Syöttö f_z teräksessä < 900 N/mm ²	0,02 mm
HammaslukuZ	1
varren Ø D_s	4 mm
Terän pituus L_c	18 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Nurkkaviisteen kulma	60 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h6
Kärkiupottimen kärkikulma	60 astetta

Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	105 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	M
GG(G)	soveltuu	55 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		