

Garant
TKM-kulmajyrsin, muoto D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 32 mm


Tilaustiedot

Tilausnumero	208036 32
GTIN	4045197269935
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:

 Kulmatoleranssi $\pm 8'$.

Huomautus:

Ohjausurien jyrsintään työkalujen ja koneiden valmistuksessa.

 Täyteen leikkuuseen f_z 50 %:lla.

Sisäjähdytys: ei

HammaslukuZ: 10

 Kavennuksen $\varnothing D_1$: 15 mm

Kokonaispituus L: 71 mm

HammaslukuZ: 10

 varren $\varnothing D_s$: 16 mm

 Terän pituus L_c : 8 mm

 Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	10
Terän $\varnothing D_c$	32 mm
Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	15 mm
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Kokonaispituus L	71 mm

Terän pituus L_c	8 mm
Muoto	D
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 1833
Toleranssi, nimellis- \emptyset	js16
syöttösuunta	vaaka
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Varsijyrsein