

**Garant**
**Rouhintajyrin HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 7mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	192860 7
GTIN	4045197108371
Tuoteluokka	11W

**Kuvaus**

Malli:

Takareuna hiottu, tiheä rouhintaprofiili. Upottamiseen tarkoitettu otsaleikkuu. Koot 6M - 25M – MID-jyrin: Koko noudattaa tehdasstandardia, joka sijoittuu standardien DIN 844 lyhyt ja DIN 844 pitkä välille.

**Tekninen kuvaus**

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,3 mm
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,008 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	7 mm
HammaslukuZ	4
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Kokonaispituus L	66 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	16 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	±0,12
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS PM
Standardi	DIN 844
Jyrsintäprofiili	HR
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	vihreä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	138 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	83 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	64 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	64 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	37 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	18 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	55 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	110 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		