




4-leukainen kiilatankosorvausistuka ROTA-M-flex 2+2, Ulkohalkaisija: 315mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	313101 315
GTIN	2050002052956
Tuoteluokka	33U

Kuvaus

Malli:

4-leukaisessa manuaalisessa istukassa yhdistyvät 2-, 3- ja 4-leukaisten istukoiden edut ja toiminnot, ja se on äärimmäisen joustava käyttöön sorvauskoneissa, jyrsinkoneissa ja jyrsintä-sorvauskeskuksissa. Siirtorengasjärjestelmällä yhdistetyillä vastakkaisilla leukapareilla työkappaleet kiinnitetään keskitetysti ja ylimääritys estetään heilurimekanismilla. Tasausmekanismi mahdollistaa myös ohutseinäisten työkappaleiden keskitetyn kiinnityksen. Kiinteissä sovelluksissa kiinnitys on tehtävä konsoli- tai adapterilevyillä.

- **Pyöreiden, kuutionmallisten ja geometrisesti muodottomien työkappaleiden kiinnitys.**
- **Tiivistetty malli – sopii siten myös valetuille ja taotuille osille.**
- **Visuaalinen näyttö varmistaa rakenneseosan prosessivarman kiinnityksen.**
- **Käytettävissä myös 2-leukaisena kiristysistukkana.**

Standardi:

ISO 702-4.

Toimituksen sisältö:

Uramutterit tai kiinnitysruuvit ja kiristysavain.

Huomautus:

Kiinnitysleuat eivät sisälly toimitukseen. Saatavissa tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Paino	63 kg
Sarja	ROTA-M flex
Enimmäiskierroslukku	2200 min ⁻¹
Ulko-Ø A	315 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	100 kN
Suurin kiristysmomentti	120 Nm
Tasauspituus / leuka	5,1 mm
Liikepituus / leuka	9,5 mm
Leukojen lukumäärä	4
Käyttö	manuaalinen
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka