




## 4-leukainen kiilatankosorvausistuka ROTA-M-flex 2+2, Ulkohalkaisija: 1200mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313101 1200
GTIN	2050002053014
Tuoteluokka	33U

### Kuvaus

#### Malli:

4-leukaisessa manuaalisessa istukassa yhdistyvät 2-, 3- ja 4-leukaisten istukoiden edut ja toiminnot, ja se on äärimmäisen joustava käyttöön sorvauskoneissa, jyrsinkoneissa ja jyrsintä-sorvauskeskuksissa. Siirtorengasjärjestelmällä yhdistetyillä vastakkaisilla leukapareilla työkappaleet kiinnitetään keskitetysti ja ylimääritys estetään heilurimekanismilla. Tasausmekanismi mahdollistaa myös ohutseinäisten työkappaleiden keskitetyn kiinnityksen. Kiinteissä sovelluksissa kiinnitys on tehtävä konsoli- tai adapterilevyillä.

- **Pyöreiden, kuutionmallisten ja geometrisesti muodottomien työkappaleiden kiinnitys.**
- **Tiivistetty malli – sopii siten myös valetuille ja taotuille osille.**
- **Visuaalinen näyttö varmistaa rakenneosan prosessivarman kiinnityksen.**
- **Käytettävissä myös 2-leukaisena kiristysistukkana.**
- **Voidaan käyttää kiinteäleukaisena kiinnittimenä.**
- **Kevennetty Monolith-malli.**

#### Toimituksen sisältö:

Uramutterit tai kiinnitysruuvit ja kiristysavain.

#### Huomautus:

Kiinnitysleuat eivät sisälly toimitukseen. Saatavissa tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

Paino	620 kg
Ulko-Ø A	1200 mm
Sarja	ROTA-M flex
Enimmäiskierrosluku	600 min <sup>-1</sup>
Enimmäskiinnitysvoima	180 kN
Suurin kiristysmomentti	250 Nm
Liikepituus / leuka	17,8 mm
Tasauspituus / leuka	10 mm
Leukojen lukumäärä	4
Käyttö	manuaalinen
Tuotetyyppi	Kiilatankoistukka