

Garant
Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin HPC DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC / RS1: 5/1,0 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	206358 5/1,0
GTIN	4045197527714
Tuoteluokka	11X

Kuvaus
Malli:

Erikoispinnoite takaa hyvän kestävyuden ja suuren lastuamistehon.

Tasapainotusluokka G2,5.

Ni-perusseosten jyrsintään, 35°:n kierukka.

HammaslukuZ: 4

Nousukulma: 35 astetta

Varsi: DIN 6535 HB, h6

Tasapainotusluokka varrella: G 2,5, kun HB

HammaslukuZ: 4

Terän pituus L_c : 13 mm

Terän säde R_1 : 1 mm

Kokonaispituus L: 57 mm

varren Ø D_s : 6 mm

Syöttö f_z kopiojyrsintään Inconel[®]issa: 0,019 mm

Tekninen kuvaus

Terän säde R_1	1 mm
Syöttö f_z kopiojyrsintään Inconel [®] issa	0,019 mm
HammaslukuZ	4
Terän Ø D_c	5 mm
varren Ø D_s	6 mm
Terän pituus L_c	13 mm
Kokonaispituus L	57 mm

Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HB
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Nousukulma	35 astetta
Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,2×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Varren toleranssi	h6
Värirenas	pinkki
Tuotetyyppi	Varsijyrin