

Garant**Varsijyrsin, pinnoittamaton, Ø k10 DC: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	191530 9
GTIN	4045197103383
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:**

Monileikkuinen jyrsin. Otsapuolen keskiosa vapaa.

Epäkeskinen takapinnan hionta.**Tekninen kuvaus**

Terän Ø D _c	9 mm
Syöttö f _z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,018 mm
HammaslukuZ	5
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	88 mm
Terän pituus L _c	38 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k10
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Standardi	DIN 844 B

tyyppi	N
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsein

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	25 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		