


Garant**Rouhintajyrsin, pinnoittamaton, Ø k12 DC: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	192970 30
GTIN	4045197109095
Tuoteluokka	11W

Kuvaus**Malli:****Takareunasta hiottu rouhintaprofiili.**

Otsapuolen keskiosa vapaa. Leveät hammasvälit ovat useaan kertaan hiottavissa profiilia muuttamatta.

Etu:

Esijyrsintään (rouhintaan) pientä syvyyttä käyttäen (pääasiassa otsapuolella).

Lyhyen ulkoneman ansiosta erittäin tukeva.**Tekninen kuvaus**

Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,055 mm
Hammasluku Z	5
Terän Ø D_c	30 mm
varren Ø D_s	20 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Terän pituus L_c	30 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Varsi	DIN 1835 B, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Nousukulma	30 astetta

Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
Jyrsintäprofiili	NR
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	83 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	23 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	23 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	12 m/min	P
GG(G)	sopii rajoituksin	23 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	55 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		