



Digitaalinen konepaja-työntömitta, Mittausalue: 300mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 415525 300 |
| GTIN | 4062406579531 |
| Tuoteluokka | 42A |

Kuvaus

Malli:

Työntömitta sisä- ja ulkopuoliseen mittaukseen (esiasetuksen kanssa). Selkeä ja helppolukuinen LCD-näyttö, erittäin isot merkit. Optimaaliset johde- ja luisto-ominaisuudet muoviin asetetun **kaksoisprismajohteen** ansiosta. Mittausleuat ruostumatonta terästä, tarkkuuishiottu. Kaksi työnnettävää ja **vahdettavaa mittaleukaa**. **Sisältää mittausvoiman rajoituksen.**

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Asetustulkki nro 415527, sarja. Mittausnokat kierteellä M2,5 nro 415526 koko 90, kierre M2,5 erikoisantureille nro 434900 – 434910.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Lukema | 0,01 mm |
| Lukema | 0,0005 tuuma |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Sisämittauskärjen Ø | 10 mm |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa |
| Paino | 0,65 kg |
| Esiasetustoiminto | kyllä |
| virheraja | 0,04 mm |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Leukapituus | 90 mm |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| Mittausalue | 0 - 300 mm |
| Kalibrointi | A1 |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Mittauskärjet | kyllä |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Raaka-aine | ABS |
| kaikki osat | Karkaistu |
| Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |

Palvelut

| | |
|--|------------|
| DAkKS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm | 021010 300 |
| KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm | 021000 300 |

Tarvikkeet

| | |
|--|---------------|
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|