



## Digitaalinen konepaja-työntömitta, Mittausalue: 1000mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	415525 1000
GTIN	4062406579562
Tuoteluokka	42A

### Kuvaus

#### Malli:

Työntömitta sisä- ja ulkopuoliseen mittaukseen (esiasetuksen kanssa). Selkeä ja helppolukuinen LCD-näyttö, erittäin isot merkit. Optimaaliset johde- ja luisto-ominaisuudet muoviin asetetun **kaksoisprismajohteen** ansiosta. Mittausleuat ruostumatonta terästä, tarkkuushiottu. Kaksi työnnettävää ja **vahdettavaa mittaleukaa**. **Sisältää mittausvoiman rajoituksen.**

#### Toimituksen sisältö:

Mukana 1 paristo nro 081560 koko CR2032.

#### Erikoistarvike:

Asetustulkki nro 415527, sarja. Mittausnokat kierteellä M2,5 nro 415526 koko 90, kierre M2,5 erikoisantureille nro 434900 – 434910.

### Tekninen kuvaus

Esiasetustoiminto	kyllä
Lukema	0,0005 tuuma
Lukema	0,01 mm
Paino	1 kg
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
virheraja	0,06 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kalibrointi	A1
Lukema valittavissa	mm/tuumaa

Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Leukapituus	90 mm
Mittausalue	0 - 1000 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Mittauskärjet	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	ABS
kaikki osat	Karkaistu
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------