

Garant**TKM-jyrsin TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203102 4
GTIN	4045197814456
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Malli:

Suurtehojyrsin, epätasainen teräjaotus ja epätasainen kierrenousu. Optimoitu taivutusmurtolujuus ultrahienoraeseoksilla. Porrastettu lastunkatkaisu.

Huomautus:

ae max= 0,1xD TPC-työstöön. UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA! Suositeltu seuraajatuote on nro 203116. hmax: Taulukon arvot ovat enimmäisarvoja. Viimeistelyjyrsintään suosittelemme tuotteita nro 204012, 204014 ja 204015.

Tekninen kuvaus

Terän pituus L_c	11 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HB
Terän Ø D_c	4 mm
HammaslukuZ	7
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,08 mm
syöttösuunta	vaakasuora ja vino
Varsi	DIN 6535 HB, h6
varren Ø D_s	6 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	f8
Nousukulma	40 astetta

Lastun keskipaksuus h_{\max} TPC-jyrsinnälle INOXissa < 900 N/mm ²	0,02 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Lastunkatkaisu-urien määrä	0
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,1×D
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	TPC
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	380 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	340 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

