

Garant**Joustava kiristin, muunneltava, Tyyppi: 1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360064 1
GTIN	4045197816115
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- **Teräksinen pohjakappale, integroitu kokoteräskartio.**
- **Mekaaninen kiristysmekanismi.**
- **Kiristämällä sivulla oleva kiristysruuvi tiukalle kappale kiinnittyy vastaavaan kiristyspulttiin 2 kiristyskiilan avulla aksiaalisesti ja tiukasti.**
- **Voidaan kiinnittää kiinnityssalvoilla, T-urakappaleilla tai nollapistekiinnitysjärjestelmällä käyttämällä kiristyspulttia nro 360066.**
- **Nollapistekiristysjärjestelmän reikä on jo valmiina.**

Korkeudensäätö 3 mm:n nousulla/kierros. Suurin säätöalue 25 mm. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Käyttö:

Helppo ja tarkka asemointi konepöytään. Kokonaisten rakenneosien kiristäminen esimerkiksi muotinvalmistuksessa.

Vääntyneiden rakenneosien oikaisemiseen.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultti nro 360025 koolle 120, momenttiavain nro 656050 koko 60, korkeuselementti nro 360068.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskorkeus	125 - 150 mm
Pituus L	144 mm
Ulko-Ø D	80 mm
tyyppi	1
Vääntömomentti	10 Nm
Leveys B	99 mm
Sarja	ZeroClamp
Tuotetyyppi	Kiinnityselementti