

**Garant**
**Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin, TiAlN, Ø e8 DC / RS1: 1/0,25 mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	206140 1/0,25
GTIN	4045197123374
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus**
**Malli:**

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

Varsi: DIN 6535 HA, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus  $L_c$ : 1,5 mm

Terän säde  $R_1$ : 0,25 mm

Ulkoneman pituus  $L_1$  mukaan lukien kavennus: 4 mm

Kavennuksen Ø  $D_1$ : 0,95 mm

Kokonaispituus L: 38 mm

**Tekninen kuvaus**

HammaslukuZ	2
Terän säde $R_1$	0,25 mm
Kavennuksen Ø $D_1$	0,95 mm
Syöttö $f_z$ koptiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	4 mm
$L_2$	20 mm
Terän Ø $D_c$	1 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
varren Ø $D_s$	3 mm

Terän pituus $L_c$	1,5 mm
Kokonaispituus L	38 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Nousukulma	30 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis- $\emptyset$	e8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,05×D kopiojyrinnässä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,2×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrin