

Garant**Kiekkojyrsin HSS-Co5, pinnoittamaton, Ø×leveys ±0,1×k11: 63X4 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	185005 63X4
GTIN	4045197546517
Tuoteluokka	11U

Kuvaus**Malli:**

Kiekkojyrsin, DIN 885-A -normin mukainen.

Sarjajyrsin: Välikokoja varten jyrsimet, joilla on sama Ø ja hammasluku, voidaan yhdistää ja säätää haluttuun leveyteen. Hampaat tarttuvat toisiinsa, koska jyrsimissä ei ole korotettua reikälaippaa.

2-osaiset sarjat ovat erittäin taloudellisia. Muuttamalla voidaan kulloinkin käyttää jyrsimen molempia leikkuusivuja.

Huomautus:

- **Sarjajyrsimiä ei tule liittää yhteen ilman sopivan levyistä jyrsintuurnan rengasta, sillä muuten jyrsimet rikkoontuvat.**
- **Soveltuvat jyrsintuurnan välirenkaat, katso ryhmä 30.**

Valmistettavien jyrsinten ulko-Ø on toleranssin ±0,1 mm mukainen. Jos halutaan suurempaa tarkkuutta käytettäessä 2-osaisena sarjana, on yhdistettyinä olevat jyrsimet ylihiottava.

Täysurat: f_z arvolle $a_e = 0,1 \times D$.

Sisäjähdytys: ei

Reiän Ø H6 d_1 : 22 mm

HammaslukuZ: 18

Laip.paksuus $b \pm 0,1$: 2,8 mm

laipan Ø $d_2 \pm 1$: 40 mm

Hammaskorkeus Zh: 11,5 mm

Yhdistelymahdollisuudet 2 samanleveyisellä jyrsimellä A/B: 4 mm

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	63 mm
Lastuamisleveys	4 mm
Yhdistelymahdollisuudet 2 samanleveyisellä jyrsimellä, kokonaisleveys E	7,7 - 7,8 mm
Syöttö f _z teräksessä < 900 N/mm ²	0,05 mm
Laip.paksuus b ±0,1	2,8 mm
Yhdistelymahdollisuudet 2 samanleveyisellä jyrsimellä A/B	4 mm
HammaslukuZ	18
Reiän Ø H6 d ₁	22 mm
laipan Ø d ₂ ±1	40 mm
Hammaskorkeus Zh	11,5 mm
varren malli	reiällä
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 5
Standardi	DIN 885 A
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	±0,1
Lastuamisleveys a _e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kiekkojyrsin